


## Stent Roller

Mit dem Stent Roller, lassen sich Stents in verschiedene Größen problemlos inspizieren oder bearbeiten. Durch die präzise Mechanik, kann der Stent exakt in Position gebracht werden. Hierfür wird der Stent zwischen zwei manuell beweglichen Rollen aufgelegt, welche eine genaue Sichtung gewähren. Der Stent-Roller ist sowohl für Auf- als auch für Durchlicht geeignet.



### Technische Daten

**Maximale Länge:** 60 mm; 125 mm oder 205 mm

**Stent Ø:** 0,5 mm, 1 mm oder 6 mm

**Standardausführungen:**

Artikel Nr.	Typ	minimaler Ø	maximale Länge:
27750	60-0,5	ab 0,5 mm,	50 mm
24130	125-1	ab 1 mm,	125 mm
27620	205-1	ab 1 mm,	205 mm
27590	125-6	ab 6 mm,	125 mm
27610	205-6	ab 6 mm,	205 mm

**Sonstiges:** Sondergrößen und Anpassungen auf Anfrage.



Made in Germany

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

---

Heinz Schade GmbH; Schießwieslenstraße 18; D-72766 Reutlingen

Technology for your success.

[www.heinz-schade.de](http://www.heinz-schade.de)